



LEERGEHÄUSE

RK 4/18-L



RK 4/18-L

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

182 x 180 x 90 mm

Artikelnummer: 61691201

Reihenklemmgehäuse, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, inkl. 8 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, 2 Anbaustutzen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, 1 Anbaustutzen M32, Dichtbereich 13 - 23 mm

ohne Klemmen, mit NS 35



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	182 mm
Länge:	180 mm
Höhe:	90 mm

Werkstoff

Kasten:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Zubehör

ASS-gro - Aussenscharnier-Set

KS M25-gro - Kombiset

HBA - Handbetätigungsaufsatz

KS M20 - Kombiset

KS M25 - Kombiset

KS M32 - Kombiset

TK ABL - Aussenbefestigungslaschenset

VSG - Vorhängeschloss-Set

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



LEERGEHÄUSE

RK 4/18-L

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP66/IP54 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Brennverhalten nach UL 94:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	650°C nach VDE 0471/ EN 60695
Geeignet für Aussenanwendung:	Nein
Leitungseinführungen:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Bestückung:	Normschiene NS 35