

Produkt

GF4 800-25



Generator-Freischalt-Gehäuse, für bis zu 8 parallelgeschaltete Strings, mit DC-Lasttrennschalter, max. Anschlussquerschnitt 6 mm², mit Kabelverschraubungen, M20, beiliegend, Dichtbereich 4 - 10 mm, mit Isolierstopfen

Artikel: GF4 800-25

Technische Daten

Werkstoff:

Kasten:

Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich R

Deckel:

Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich R

Eigenschaften:

Schutzart:

IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Maße/mm:

300 x 300 x 142

Strings:

4

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Nennspannung:

800 V

Hersteller Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle
+49 (0)2355/892-0
+49 (0)2355/892-299
www.spelsberg.de