



Beispiel

Bestellzeichen: TA241911
Artikelnummer: 5814002
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074060747
E-Nummer:
Finland: 3435686
:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	240	191	107	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:	9.4	7.5	4.2	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Polyamid			Zertifikate:
Deckelschraubenmaterial:				Fimko
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Gost R
Dichtungsmaterial:	PUR			
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
MP 2419	Montageplatte			
EKV 12	Tragschiene TS 35			
DR 210	Tragschiene TS 35			
FP 10674	Wandbefestigungslaschen			
DPS 14553	Plombierpfropfsatz			

