



Beispiel

**Bestellzeichen:** CAB P 403017  
**Artikelnummer:** 8104304  
**Beschreibung:** Polyesterschrank  
**Anmerkungen:**

**EAN Code:** 6418074050014  
**E-Nummer:**  
Finland: 3424135  
Dänemark: 8212018015  
Schweden: 2539819  
Norwegen:

Besteht aus: Kabinett Unterteil, Deckel mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß inkl. Plastikschlüssel.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	415	315	170	Schutzart (EN 60529): IP 66
<b>inch:</b>	16.3	12.4	6.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	Polyester			UV Resistenz: UL 508
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			<b>Zertifikate:</b>
<b>Temperatur Bereich:</b>				Gost R
<b>Kurzzeit:</b>	-50 ... 160 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-60 ... 320 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 176 °F			
<b>Zubehör:</b>				
MP 4030	Montageplatte			
MPX 4030	Montageplatte			
MPP 4030	Montageplatte			
MF 4030	Montagerahmen mit DIN-Schienen			
FP 4030-2x12	Frontplatte mit Öffnungen			
FP 4030-D	Frontplatte, geschlossen			
MB CAB	Frontplattenscharnier			

