

CAB CAB P 604023



Beispiel

Bestellzeichen: CAB P 604023
Artikelnummer: 8104306
Beschreibung: Polyesterschrank
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074050038
E-Nummer:
 Finland: 3424139
 Dänemark: 8212018031
 Schweden: 2539823
 Norwegen:

Besteht aus: Kabinett Unterteil, Deckel mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß inkl. Plastikschlüssel.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	615	415	230	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:	24.2	16.3	9.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polyester			UV Resistenz: UL 508
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Zertifikate:
Temperatur Bereich:				Gost R
Kurzzeit:	-50 ... 160 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-60 ... 320 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 176 °F			
Zubehör:				
MP 6040	Montageplatte			
MPX 6040	Montageplatte			
MPP 6040	Montageplatte			
MF 6040	Montagerahmen mit DIN-Schienen			
FP 6040-3x18	Frontplatte mit Öffnungen			
FP 6040-D	Frontplatte, geschlossen			
MB CAB	Frontplattenscharnier			

