

**CAB CAB P 806030**



Beispiel

**Bestellzeichen:** CAB P 806030  
**Artikelnummer:** 8104308  
**Beschreibung:** Polyesterschrank  
**Anmerkungen:**

**EAN Code:** 6418074050052  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3424143  
 Dänemark: 8212018057  
 Schweden: 2539827  
 Norwegen:

Besteht aus: Kabinett Unterteil, Deckel mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß inkl. Plastikschlüssel.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		835	635	300	Schutzart (EN 60529): IP 66
<b>inch:</b>		32.9	25.0	11.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10
<b>Materials:</b>					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>		Polyester			UV Resistenz: UL 508
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Dichtungsmaterial:</b>		Polyurethan			<b>Zertifikate:</b>
<b>Temperatur Bereich:</b>					Gost R
<b>Kurzzeit:</b>		-50 ... 160 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C			
<b>Kurzzeit:</b>		-60 ... 320 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 176 °F			
<b>Zubehör:</b>					
MP 8060		Montageplatte			
FP 8060-D		Frontplatte, geschlossen			
MB CAB		Frontplattenscharnier			
MPP 8060		Montageplatte			
MPX 8060		Montageplatte			
MF 8060		Montagerahmen mit DIN-Schienen			
FP 8060-4x24		Frontplatte mit Öffnungen			

