

PICCOLO PC H 95 T



Beispiel

Bestellzeichen: PC H 95 T
Artikelnummer: 8724015
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: transparenter Deckel

EAN Code: 6418074002266
E-Nummer:
 Finland: 3423517
 Dänemark: 8212001666
 Italien: 7202050
 Schweden: 2536856

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		170	140	95	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		6.7	5.5	3.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					
Material:		Polycarbonat			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:		Klar transparent			UV Resistenz: UL 508
		Polyamid			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 5V
Deckelschraubenmaterial:					Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenfarbe:		Grau			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4X, 6, 6P, 12, 13
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			
Zertifikate:					
Germanischer Lloyd (GL)					
Underwriters Laboratories					
Fimko					
Europe EN 62208: 2003					
UL Canada					
Gost R					
Zubehör:					
H-MP		Montageplatte			
CHM-3		Tragschiene TS 35			
DH-3		Tragschiene TS 35			
FP 22046		Wandbefestigungslaschen			

