



### Maße:

Breite x Höhe x Tiefe: 8,3 x 11,8 x 6 cm

### Gewicht:

116 g

### Gewinde:

½“ IG x ½“ IG, 0,2 mm Maschenweite

### Volumen:

107,11 cm<sup>3</sup>

### Druck:

Der Filter ist für einen maximalen Druck bis zu 10 bar ausgelegt