





Befestigungsbinder 2-teilig mit Schlauchaufnahme, drehbar 360°

Hauptmerkmale

Diese besonders einfach zu montierenden Serien werden einfach auf ein vorhandenes Kabel, einen Schlauch oder ein Rohr geclipt. Da die Befestigungsclips um 360° frei rotierbar sind, kann ein so geführtes Kabel Ausgleichsbewegungen vollführen. Sie sind daher besonders für den Einsatz in der Automobilproduktion geeignet.



T50SVC65



T50SVC5



Der T50SVC5 kann um 360° gedreht werden.

Materialdaten

Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Bündel Ø max.	Min. Schlaufenhaltekraft (N)	Passt für Ø	Material	Farbe
156-00318	T50SVC4S	155	4,7	35,0	225	3,8-4,2	PA66HS, PP	Schwarz (BK), Natur (NA)
156-00447	T50SVC4	155	4,7	35,0	225	3,8-4,2	PA66HS, PA66HIRHS	Schwarz (BK)
155-31202	T50SVC5	155	4,7	35,0	225	4,5-5,2	PA66HS	Schwarz (BK)
156-00155	T50SVC65	155	4,7	35,0	225	6,5-8,0	PA66HS, PA66HIRHS	Schwarz (BK)
156-00134	T50SVCOC10-14	155	4,7	35,0	225	10,0-14,0	PA66HS, PA66HIRHS	Schwarz (BK)
156-00135	T50SVCOC15-18	155	4,7	35,0	225	15,0-18,0	PA66HS, PA66HIRHS	Schwarz (BK)
156-00136	T50SVCOC19-24S	155	4,7	35,0	225	19,0-24,5	PA66HS, PA66HIRHS	Schwarz (BK)
156-00272	T50SVCOC25-31	155	4,7	35,0	225	25,0-31,0	PA66HS, PA66HIRHS	Schwarz (BK)
156-00273	T50SVCOC31-39	155	4,7	35,0	225	31,0-39,0	PA66HS, PA66HIRHS	Schwarz (BK)
156-00137	T50SVCOC39-45	155	4,7	35,0	225	39,0-45,0	PA66HS, PA66HIRHS	Schwarz (BK)
156-00128	T50SMVCOC10-14	210	4,7	50,0	225	10,0-14,0	PA66HS, PA66HIRHS	Schwarz (BK)
156-00129	T50SMVCOC15-18SET	210	4,7	50,0	225	15,0-18,0	PA66HS, PA66HIRHS	Schwarz (BK)
156-00130	T50SMVCOC19-24S	210	4,7	50,0	225	19,0-24,5	PA66HS, PA66HIRHS	Schwarz (BK)
156-00577	T50SMVCOC1924S	210	4,7	50,0	225	19,0-24,5	PA46	Grau (GY)
156-00303	T50SMVCOC25-31	210	4,7	50,0	225	25,0-31,0	PA66HS, PA66HIRHS	Schwarz (BK)
156-00304	T50SMVCOC31-39	210	4,7	50,0	225	31,0-39,0	PA66HS, PA66HIRHS	Schwarz (BK)
156-00131	T50SMVCOC39-45SET	210	4,7	50,0	225	39,0-45,0	PA66HS, PA66HIRHS	Schwarz (BK)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.