



## Kabelbinder innenverzahnt mit praktischem Flügelverschluss

### • REZ-Serie

#### Hauptmerkmale


Die innenverzahnten REZ-Wiederöffnungsbinder zeichnen sich durch ein innovatives Kopfdesign aus, das einen einfachen und schnellen Gebrauch ermöglicht. Der Schnellöffnungsmechanismus gewährleistet leichtes Wiederöffnen mit einer Hand, auch unter Spannung oder mit Arbeitshandschuhen.

#### Anwendungen



Die REZ-Kabelbinder sind überall dort geeignet, wo ein einfaches und schnelles Wiederöffnen wichtig ist, z. B. bei der Vormontage in der Kabelkonfektion.



Der REZ-Kabelbinder lässt sich einfach wieder öffnen.



Materialdaten	
Material	<b>Polyamid 6.6 (PA66)</b>
Betriebstemperatur	<b>-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)</b>
Brandschutzeigenschaften	<b>entspricht UL94 V2</b>

#### Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Bündel Ø max.	Mindesthaltekraft (N)	Farbe
115-40200	<b>REZ200</b>	200	4,7	50,0	135	Schwarz (BK)
115-40300	<b>REZ300</b>	305	4,7	80,0	135	Schwarz (BK)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.