

Ty-Rap® Premium-Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss

Kabelbinder aus Polyamid 6.6 – schwarz, UV-beständig – Beutel mit Eurolochung

Eigenschaften

- Die wichtigsten Eigenschaften der Ty-Rap® Kabelbinder sind auf Seite 6 und 7 aufgeführt.
- UV-beständige Version, speziell für Installationen im Außenbereich
 - Schwarz (beinhaltet 2% Carbon für Militärspezifikationen)
 - Diese Beutel haben eine Eurolochung, ideal zum Aufhängen an einem Verkaufsständer (Rack)
 - In mehreren Längen und in 5 verschiedenen Breiten, mit einer Zugfestigkeit bis zu 780 N erhältlich
 - Ein interessantes Angebot für die Produktion von kleinen Serien: 100 Stück (Breite von 2,3 mm bis 4,8 mm), 50 Stück (Breiten: 6,9 mm und 7,6 mm)

Technische Daten

Material des Binders	Polyamid 6.6
Material der Verriegelungsnase	korrosionsbeständiger, antimagnetischer Edelstahl Typ 316
Betriebstemperatur	-60°C bis +105°C
Min. Installationstemperatur	-30°C
Farbe	schwarz (andere Farben auf Seite 15)
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V-2
Weitere Eigenschaften	UV-beständig, halogenfrei, silikonfrei



Produkt- nummer	MIL-Nr.	Länge	Breite	Stärke	Bündeldurch- messer von ... bis	Mindest- zugfestigkeit	VPE	Werkzeuge
		L [mm]	W [mm]	[mm]	[mm]	[N]	[Stück]	
TY523MXR	MS-3367-4	92	2,3	1,0	1,5 - 22	80	100	ERG50
TY5232MXR	-	203	2,3	1,0	1,5 - 51	80	100	
TY5234MX*	-	356	2,3	1,0	1,5 - 102	80	100	
TY524MXR	MS-3367-5	140	3,6	1,1	2 - 35	180	100	
TY5242MXR	-	208	3,6	1,1	2 - 51	180	100	
TY526MXR	-	284	3,6	1,1	2 - 76	130	100	
TY5244MXR	-	368	3,6	1,1	2 - 102	130	100	ERG50 ERG120
TY525MXR	MS-3367-1	186	4,8	1,1	3 - 48	220	100	
TY5253MXR	MS-3367-7	290	4,8	1,3	3 - 78	222	100	
TY528MXR	MS-3367-2	361	4,8	1,3	3 - 102	222	100	
TY5271MXR	-	150	6,9	1,6	6 - 31	540	50	ERG120 L-500-EU
TY5272MXR*	-	223	6,9	1,6	6 - 51	540	50	
TY527MXR*	MS-3367-3	340	7,0	1,6	6 - 102	540	50	
TY5275MX*	-	457	7,0	1,6	6 - 127	540	50	
TY5277MX*	-	617	6,9	1,6	6 - 177	540	50	
TY529MX*	MS-3367-6	771	6,9	1,6	6 - 229	540	50	


* Min. Installationstemperatur : -40°C

TY5234MX, TY5275MX, TY5277MX und TY529MX haben keine Eurolochung

Bestellschlüssel für die Ty-Rap®-Kabelbinder siehe Seite 8

Materialbeschreibungen und Eigenschaften siehe Seite 142 bis 153

Nähere Angaben zu den Verarbeitungswerkzeugen siehe Seite 128 bis 141



E49405



** Einige Zulassungen sind nicht auf alle Produktnummern zutreffend. Fragen Sie unser Vertriebsbüro nach Zulassungseinschränkungen