



Beispiel

**Bestellzeichen:** AB 121609  
**Artikelnummer:** 7083720  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074003546  
**E-Nummer:**  
Finland: 3423486  
Dänemark: 8212003486  
Italien: 7311040  
Schweden: 7083720  
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

| Abmessungen:                    | Länge                    | Breite | Höhe | Auswertung:                                |
|---------------------------------|--------------------------|--------|------|--|
| <b>mm:</b>                      | 160                      | 120    | 90   | Schutzart (EN 60529): IP 66/67             |
| <b>inch:</b>                    | 6.3                      | 4.7    | 3.5  | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07         |
| <b>Materials:</b>               |                          |        |      | Elektrische Isolierung: Voll isoliert      |
| <b>Material:</b>                | ABS                      |        |      | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja  |
| <b>Unterteilfarbe:</b>          | RAL 7035                 |        |      | Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB |
| <b>Deckelfarbe:</b>             | RAL 7035                 |        |      | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650        |
| <b>Deckelschraubenmaterial:</b> | Rostfreier Stahl         |        |      | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 |
| <b>Dichtungsmaterial:</b>       | Polyurethan              |        |      | <b>Zertifikate:</b>                        |
| <b>Temperatur Bereich:</b>      |                          |        |      | Gost R                                     |
| <b>Kurzzeit:</b>                | -40 ... 80 °C            |        |      |  |
| <b>Dauergebrauch:</b>           | -40 ... 60 °C            |        |      |  |
| <b>Kurzzeit:</b>                | -40 ... 175 °F           |        |      |  |
| <b>Dauergebrauch:</b>           | -40 ... 140 °F           |        |      |  |
| <b>Zubehör:</b>                 |                          |        |      |  |
| TM 1216                         | Montageplatte            |        |      |  |
| TRM 0816                        | Tragschiene TS 15        |        |      |  |
| MIV 10                          | Tragschiene TS 35        |        |      |  |
| TRH 1216                        | Tragschiene TS 35        |        |      |  |
| TF 28037                        | Befestigungslasche       |        |      |  |
| TH A                            | Plastik-Scharniere, grau |        |      |  |

