



Beispiel

**Bestellzeichen:** AB 122008  
**Artikelnummer:** 7083760  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074003553  
**E-Nummer:**  
Finland: 3423488  
Dänemark: 8212003525  
Italien: 7311045  
Schweden: 7083760  
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
<b>mm:</b>		200	120	75	Schutzart (EN 60529): IP 66/67	
<b>inch:</b>		7.9	4.7	3.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07	
<b>Materials:</b>						
<b>Material:</b>		ABS		Elektrische Isolierung: Voll isoliert		
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035		Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja		
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035		Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB		
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>		Rostfreier Stahl		Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650		
<b>Dichtungsmaterial:</b>		Polyurethan		NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13		
<b>Temperatur Bereich:</b>						
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 80 °C		<b>Zertifikate:</b>		
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 60 °C		Gost R		
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 175 °F				
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 140 °F				
<b>Zubehör:</b>						
TM 1220		Montageplatte				
MIV 10		Tragschiene TS 35				
TRH 1220		Tragschiene TS 35				
TF 28037		Befestigungslasche				
TH A		Plastik-Scharniere, grau				

