



Beispiel

Bestellzeichen: AB 122009
Artikelnummer: 7083770
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074058843
E-Nummer:
Finland: 3435480
Dänemark: 8212003538
Schweden: 7083770
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
mm:		200	120	90	Schutzart (EN 60529): IP 66/67	
inch:		7.9	4.7	3.5	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07	
Materials:						
Material:		ABS				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:		RAL 7035				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:		RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelschraubenmaterial:		Rostfreier Stahl				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Dichtungsmaterial:		Polyurethan				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Temperatur Bereich:						
Kurzzeit:		-40 ... 80 °C				Zertifikate:
Dauergebrauch:		-40 ... 60 °C				Gost R
Kurzzeit:		-40 ... 175 °F				
Dauergebrauch:		-40 ... 140 °F				
Zubehör:						
TM 1220		Montageplatte				
MIV 10		Tragschiene TS 35				
TRH 1220		Tragschiene TS 35				
TF 28037		Befestigungslasche				
TH A		Plastik-Scharniere, grau				

