



Beispiel

Bestellzeichen: PC 121207
Artikelnummer: 7032660
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074005199
E-Nummer:
Finland: 3423433
Dänemark: 8212002746
Schweden: 2536119
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

| Abmessungen: | Länge | Breite | Höhe | Auswertung: |
|---------------------------------|--------------------------|--------|------|--|
| mm: | 122 | 120 | 65 | Schutzart (EN 60529): IP 66/67 |
| inch: | 4.8 | 4.7 | 2.6 | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07 |
| Materials: | | | | Elektrische Isolierung: Voll isoliert |
| Material: | Polycarbonat | | | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja |
| Unterteilfarbe: | RAL 7035 | | | UV Resistenz: UL 508 |
| Deckelfarbe: | RAL 7035 | | | Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V |
| Deckelschraubenmaterial: | Rostfreier Stahl | | | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| Dichtungsmaterial: | Polyurethan | | | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Temperatur Bereich: | | | | Zertifikate: |
| Kurzzeit: | -40 ... 120 °C | | | Underwriters Laboratories |
| Dauergebrauch: | -40 ... 80 °C | | | Fimko |
| Kurzzeit: | -40 ... 250 °F | | | Europe EN 62208: 2003 |
| Dauergebrauch: | -40 ... 175 °F | | | UL Canada |
| Zubehör: | | | | Gost R |
| TM 1212 | Montageplatte | | | |
| TRM 0812 | Tragschiene TS 15 | | | |
| TRM 1212 | Tragschiene TS 15 | | | |
| TRH 1212 | Tragschiene TS 35 | | | |
| TF 28037 | Befestigungslasche | | | |
| TH A | Plastik-Scharniere, grau | | | |

