



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 121211  
**Artikelnummer:** 7032690  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074058409  
**E-Nummer:**  
Finland: 3435360  
Dänemark: 8212002788  
Schweden: 2536122  
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		122	120	105	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>		4.8	4.7	4.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
<b>Materials:</b>					
<b>Material:</b>		Polycarbonat			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>		Rostfreier Stahl			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
<b>Dichtungsmaterial:</b>		Polyurethan			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Temperatur Bereich:</b>					
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 120 °C			<b>Zertifikate:</b>
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 250 °F			Fimko
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003
					UL Canada
					Gost R
<b>Zubehör:</b>					
TM 1212		Montageplatte			
TRM 0812		Tragschiene TS 15			
TRM 1212		Tragschiene TS 15			
TRH 1212		Tragschiene TS 35			
TF 28037		Befestigungslasche			
TH A		Plastik-Scharniere, grau			

