



Beispiel

Bestellzeichen: PC 122009
Artikelnummer: 7032770
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074058423
E-Nummer:
Finland: 3435364
Dänemark: 8212003143
Schweden: 2536126
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
mm:		200	120	90	Schutzart (EN 60529): IP 66/67	
inch:		7.9	4.7	3.5	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07	
Materials:						
Material:		Polycarbonat			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja	
Deckelfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508	
Deckelschraubenmaterial:		Rostfreier Stahl			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V	
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Temperatur Bereich:						
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Zertifikate:	
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories	
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Fimko	
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003	
					UL Canada	
					Gost R	
Zubehör:						
TM 1220		Montageplatte				
MIV 10		Tragschiene TS 35				
TRH 1220		Tragschiene TS 35				
TF 28037		Befestigungslasche				
TH A		Plastik-Scharniere, grau				

