



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 153412  
**Artikelnummer:** 7032710  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074058454  
**E-Nummer:**  
Finland: 3435370  
Dänemark: 8212004375  
Schweden: 2536142  
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		340	150	121	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
<b>inch:</b>		13.4	5.9	4.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
<b>Materials:</b>					
<b>Material:</b>		Polycarbonat			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>		Rostfreier Stahl			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
<b>Dichtungsmaterial:</b>		Polyurethan			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Temperatur Bereich:</b>					
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 120 °C			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C			<b>Zertifikate:</b>
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 250 °F			Underwriters Laboratories
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 175 °F			Fimko
<b>Zubehör:</b>					
TM 1534		Montageplatte			Europe EN 62208: 2003
TRH 34		Tragschiene TS 35			UL Canada
TRH 15		Tragschiene TS 35			Gost R
TF 28037		Befestigungslasche			
TH A		Plastik-Scharniere, grau			

EURONORD PC/ABS 340x150x101-121

