



Beispiel

Bestellzeichen: PC 203615
Artikelnummer: 7032790
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074058508
E-Nummer:
Finland: 3435380
Dänemark: 8212003020
Schweden: 2536134
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	360	200	151	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	14.2	7.9	5.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelschraubenmaterial:	Rostfreier Stahl			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Temperatur Bereich:				Zertifikate:
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Underwriters Laboratories
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Fimko
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			UL Canada
Zubehör:				Gost R
TM 2036	Montageplatte			
TRH 2036	Tragschiene TS 35			
TF 28037	Befestigungsglasche			
TH A	Plastik-Scharniere, grau			

EURONORD PC/ABS 360x200x151

