



Beispiel

Bestellzeichen: PCT 050705
Artikelnummer: 7022521
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: transparenter Deckel

EAN Code: 6418074003720
E-Number:
 Finland: 3423524
 Dänemark: 8212002539
 Italien: 7302010
 Schweden: 7022521
 Norwegen: 2536600

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:				Auswertung:	
	Länge	Breite	Höhe		
mm:	65	50	45	Schutzart (EN 60529): IP 66/67	
inch:	2.6	2.0	1.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07	
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja	
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508	
Deckelfarbe:	Klar transparent			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V	
	Rostfreier Stahl			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Zertifikate:	
Temperatur Bereich:				Underwriters Laboratories	
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Fimko	
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Europe EN 62208: 2003	
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			UL Canada	
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			Gost R	
Zubehör:					
TM 0505	Montageplatte				
TM 0507	Montageplatte				
TRM 0507	Tragschiene TS 15				
TF 28037	Befestigungslasche				
TH A	Plastik-Scharniere, grau				

