



Beispiel

**Bestellzeichen:** PCT 122008  
**Artikelnummer:** 7022761  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** transparenter Deckel

**EAN Code:** 6418074003799  
**E-Nummer:**  
Finland: 3423538  
Dänemark: 8212002856  
Italien: 7302045  
Schweden: 7022761  
Norwegen: 2536614

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
<b>mm:</b>		200	120	75	Schutzart (EN 60529): IP 66/67	
<b>inch:</b>		7.9	4.7	3.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07	
<b>Materials:</b>						
<b>Material:</b>		Polycarbonat			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja	
<b>Deckelfarbe:</b>		Klar transparent			UV Resistenz: UL 508	
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>		Rostfreier Stahl			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V	
<b>Dichtungsmaterial:</b>		Polyurethan			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
<b>Temperatur Bereich:</b>						
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 120 °C			Zertifikate:	
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories	
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 250 °F			Fimko	
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003	
					UL Canada	
					Gost R	
<b>Zubehör:</b>						
TM 1220		Montageplatte				
MIV 10		Tragschiene TS 35				
TRH 1220		Tragschiene TS 35				
TF 28037		Befestigungslasche				
TH A		Plastik-Scharniere, grau				

