



Beispiel

**Bestellzeichen:** P 121209  
**Artikelnummer:** 7094220  
**Beschreibung:** Gehäuse, Polyester  
**Anmerkungen:**

**EAN Code:** 6418074004376  
**E-Nummer:**  
Finland: 3423660  
Dänemark: 8212005646  
Italien: 7331030  
Schweden: 2536215  
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Deckel mit EPDM Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		122	120	90	Schutzart (EN 60529): IP 66
<b>inch:</b>		4.8	4.7	3.5	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
<b>Materials:</b>					
<b>Material:</b>		Polyester			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7001			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7001			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>		Rostfreier Stahl			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
<b>Dichtungsmaterial:</b>		EPDM			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Temperatur Bereich:</b>					
<b>Kurzzeit:</b>		-50 ... 120 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C			
<b>Kurzzeit:</b>		-60 ... 250 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 175 °F			
<b>Zubehör:</b>					
AM 1212		Montageplatte			
ARH 12		Tragschiene TS 35			
MRS 28541		Befestigungsglasche 2 St.			
PH A & AH A/B		Scharniersatz			

