



Beispiel

Bestellzeichen: P 162609
Artikelnummer: 7094300
Beschreibung: Gehäuse, Polyester
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074004406
E-Nummer:
Finland: 3423665
Dänemark: 8212005675
Italien: 7331045
Schweden: 2536223
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Deckel mit EPDM Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		260	160	92	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:		10.2	6.3	3.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					
Material:		Polyester			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:		RAL 7001			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:		RAL 7001			UV Resistenz: UL 508
Deckelschraubenmaterial:		Rostfreier Stahl			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Dichtungsmaterial:		EPDM			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-50 ... 120 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-60 ... 250 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			
Zubehör:					
PM 1626		Montageplatte			
ARH 26		Tragschiene TS 35			
MRS 28541		Befestigungsglasche 2 St.			
PH A & AH A/B		Scharniersatz			

