



Beispiel

**Bestellzeichen:** P 163609  
**Artikelnummer:** 7094320  
**Beschreibung:** Gehäuse, Polyester  
**Anmerkungen:**

**EAN Code:** 6418074004413  
**E-Nummer:**  
Finland: 3423668  
Dänemark: 8212005688  
Italien: 7331050  
Schweden: 2536225  
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Deckel mit EPDM Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
<b>mm:</b>		361	160	91	Schutzart (EN 60529): IP 66	
<b>inch:</b>		14.2	6.3	3.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08	
<b>Materials:</b>						
<b>Material:</b>		Polyester			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7001			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja	
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7001			UV Resistenz: UL 508	
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>		Rostfreier Stahl			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V	
<b>Dichtungsmaterial:</b>		EPDM			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
<b>Temperatur Bereich:</b>						
<b>Kurzzeit:</b>		-50 ... 120 °C			<b>Zertifikate:</b>	
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C				
<b>Kurzzeit:</b>		-60 ... 250 °F				
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 175 °F				
<b>Zubehör:</b>						
AM 1236		Montageplatte				
AM 1636		Montageplatte				
ARH 36		Tragschiene TS 35				
MRS 28541		Befestigungslasche 2 St.				
PH A & AH A/B		Scharniersatz				

