



Beispiel

Bestellzeichen: P 252612
Artikelnummer: 7094370
Beschreibung: Gehäuse, Polyester
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074004420
E-Nummer:
Finland: 3423673
Dänemark: 8212005691
Italien: 7331055
Schweden: 2536231
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Deckel mit EPDM Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
mm:		256	251	121	Schutzart (EN 60529): IP 66	
inch:		10.1	9.9	4.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08	
Materials:						
Material:		Polyester			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Unterteilfarbe:		RAL 7001			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja	
Deckelfarbe:		RAL 7001			UV Resistenz: UL 508	
Deckelschraubenmaterial:		Rostfreier Stahl			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V	
Dichtungsmaterial:		EPDM			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Temperatur Bereich:						
Kurzzeit:		-50 ... 120 °C			Zertifikate:	
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C				
Kurzzeit:		-60 ... 250 °F				
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F				
Zubehör:						
PM 2526		Montageplatte				
PRH 2526		Tragschiene TS 35				
MRS 28541		Befestigungsglasche 2 St.				
PH A & AH A/B		Scharniersatz				

