



Beispiel

Bestellzeichen: P 404012
Artikelnummer: 7094450
Beschreibung: Gehäuse, Polyester
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074004444
E-Nummer:
Finland: 3423681
Dänemark: 8212005714
Italien: 7331065
Schweden: 2536239
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Deckel mit EPDM Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		406	401	120	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:		16.0	15.8	4.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					
Material:		Polyester			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:		RAL 7001			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:		RAL 7001			UV Resistenz: UL 508
Deckelschraubenmaterial:		Rostfreier Stahl			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Dichtungsmaterial:		EPDM			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-50 ... 120 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-60 ... 250 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			
Zubehör:					
PM 4040		Montageplatte			
ARH 40		Tragschiene TS 35			
MRS 28541		Befestigungslasche 2 St.			
PH A & AH A/B		Scharniersatz			

