



Beispiel

Bestellzeichen: CAB ABSQ 302017 G
Artikelnummer: 8183338
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074011282
E-Nummer:
Finland: 3424302
Italien: 7671020
Schweden: 8183338
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und internen Schutzkappen, Deckel mit PUR Dichtung und CS 12137 Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	300	200	170	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	11.8	7.9	6.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Polyamid			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Deckelschraubenmaterial:				Zertifikate:
Deckelschraubenfarbe:	RAL 5023			Gost R
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
EKIV 23	Montageplatte			
EKIV 17	Tragschiene TS 35			
EKIV 27	Tragschiene TS 35			
FP A 23	Frontplatte, Aluminium			
MB 12225 AL	Befestigungs-Satz			
FP 12-23	Frontplatte			
DRF 23	Rahmensatz für DIN-Schienen			
DRF 33	Rahmensatz für DIN-Schienen			
PAT 12040	Scharniersatz			

