

Datenblatt

Bitte beachten Sie:

Einige Angaben treffen je nach Leuchtmitteltyp nicht zu!

(KA = Keine Angaben vorhanden, NZ = Nicht zutreffend)

1. Allgemeine Daten

Conrad-Artikelnummer	550954
Bezeichnung	Energie-Sparlampe "MEGAMAN® Ultra Compact Classic"
Hersteller	MEGAMAN®
Lieferumfang (Anzahl)	1
Ausführung (Matt, Klar)	Matt
Farbe	Warm-Weiß
Socketyp	E27
Abstrahlwinkel (Grad, °)	NZ

2. Technische Daten

Betriebsspannung (Volt, V)	230V~
Nennleistung (Watt, W)	7
Lichtstrom (Lumen, lm, Leuchtmittel ohne Reflektor)	286
Lichtstärke (Candela, cd, Leuchtmittel mit Reflektor)	NZ
Farbtemperatur (Kelvin, K)	2700

3. Sonstige Daten

Durchmesser (mm), ca.	45
Länge (mm), ca.	89
UV-Filter (ja, nein)	NZ
Bei Leuchtstoff-Leuchtmittel: Entspricht Glühlampe (W)	40
Mittlere Lebensdauer ca. (Stunden, h)	10000
Energieeffizienz-Klasse (A....F)	A

(C) Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau

Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!