



**Bestellzeichen:** ABS 25/22-3  
**Artikelnummer:** 7585134  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS  
**Anmerkungen:** rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

**EAN Code:** 6418074059406  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3438244  
 Schweden: 7585134  
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3  
 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Ä-fnngen; FC  
 Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	280	219	156	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:	11.0	8.6	6.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
<b>Deckelfarbe:</b>	Rauchgrau			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Dichtungsmaterial:</b>	EPDM und Polyurethan			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
<b>Temperatur Bereich:</b>				<b>Zertifikate:</b>
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 80 °C			Gost R
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>				
MP 25/22	Montageplatte			
FP 25/22	Frontplatte			
FC PC 25/22	PC Fronrahmen			

