



**Bestellzeichen:** PC 21/18-3  
**Artikelnummer:** 7525154  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

**EAN Code:** 6418074056733  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3438231  
 Dänemark: 8212016664  
 Schweden: 2537306  
 Norwegen: 2536926

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3  
 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Äffnungen; FC  
 Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	235	185	119	Schutzart (EN 60529): IP 65
<b>inch:</b>	9.3	7.3	4.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b>	Rauchgrau			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
<b>Dichtungsmaterial:</b>	EPDM und Polyurethan			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Temperatur Bereich:</b>				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 4X, 12, 13
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 120 °C			<b>Zertifikate:</b>
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 250 °F			Fimko
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003
<b>Zubehör:</b>				UL Canada
MP 21/18	Montageplatte			Gost R
FP 21/18	Frontplatte			
FC PC 21/18	PC Frontrahmen			

