



Bestellzeichen: PC 25/22-3
Artikelnummer: 7525134
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

EAN Code: 6418074059390
E-Nummer:
 Finland: 3438232
 Schweden: 7525134
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Ä-fnungen; FC
 Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	280	219	156	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:	11.0	8.6	6.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	Rauchgrau			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Dichtungsmaterial:	EPDM und Polyurethan			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Temperatur Bereich:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 4X, 12, 13
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Zertifikate:
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Fimko
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			Gost R
Zubehör:				
MP 25/22	Montageplatte			
FP 25/22	Frontplatte			
FC PC 25/22	PC Fronrahmen			

