



Bestellzeichen: PC 25/22-FC3
Artikelnummer: 7520241
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Frontrahmen

EAN Code: 6418074059376
E-Nummer:
 Finland: 3438227
 Schweden: 7520241
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Ä-fnngen; FC
 Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	257	219	135	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:	10.1	8.6	5.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Dichtungsmaterial:	EPDM und Polyurethan			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Temperatur Bereich:				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 4X, 12, 13
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Zertifikate:
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Fimko
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003
Zubehör:				Gost R
MP 25/22	Montageplatte			
FP 25/22	Frontplatte			
FC PC 25/22	PC Frontrahmen			

