



**Bestellzeichen:** PC 30/25-C3  
**Artikelnummer:** 7520031  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** ohne Deckel

**EAN Code:** 6418074005854  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3420830  
 Dänemark: 8212016596  
 Schweden: 7520031  
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3  
 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Ä-fnungen; FC  
 Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

| Abmessungen:               | Länge          | Breite | Höhe | Auswertung:                                  |
|----------------------------|----------------|--------|------|--|
| <b>mm:</b>                 | 314            | 260    | 95   | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07           |
| <b>inch:</b>               | 12.4           | 10.2   | 3.7  | Elektrische Isolierung: Voll isoliert        |
| <b>Materials:</b>          |                |        |      | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja    |
| <b>Material:</b>           | Polycarbonat   |        |      | UV Resistenz: UL 508                         |
| <b>Unterteilfarbe:</b>     | RAL 7035       |        |      | Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V |
| <b>Dichtungsmaterial:</b>  | EPDM           |        |      | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960          |
| <b>Temperatur Bereich:</b> |                |        |      | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13   |
| <b>Kurzzeit:</b>           | -40 ... 120 °C |        |      | <b>Zertifikate:</b>                          |
| <b>Dauergebrauch:</b>      | -40 ... 80 °C  |        |      | Underwriters Laboratories                    |
| <b>Kurzzeit:</b>           | -40 ... 250 °F |        |      | Fimko  |
| <b>Dauergebrauch:</b>      | -40 ... 175 °F |        |      | Europe EN 62208: 2003                        |
| <b>Zubehör:</b>            |                |        |      | UL Canada                                    |
| MP 30/25                   | Montageplatte  |        |      | Gost R                                       |
| FP 30/25                   | Frontplatte    |        |      |  |
| FC PC 30/25                | PC Frontrahmen |        |      |  |

