



Bestellzeichen: PC 36/31-3
Artikelnummer: 7525020
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

EAN Code: 6418074056757
E-Nummer:
 Finland: 3438234
 Dänemark: 8212016680
 Schweden: 2537310
 Norwegen: 2536928

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Äffnungen; FC
 Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:				Auswertung:
Länge	Breite	Höhe		
mm:	390	316	167	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:	15.4	12.4	6.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	Rauchgrau			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Dichtungsmaterial:	EPDM und Polyurethan			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Temperatur Bereich:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Zertifikate:
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Fimko
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003
Zubehör:				UL Canada
MP 36/31	Montageplatte			Gost R
FP 36/31	Frontplatte			

