



Bestellzeichen: PC 36/31-C3
Artikelnummer: 7520032
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: ohne Deckel

EAN Code: 6418074005861
E-Nummer:
 Finland: 3420836
 Dänemark: 8212016693
 Schweden: 7520032
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Ä-fnungen; FC
 Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	383	316	134	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
inch:	15.1	12.4	5.3	Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Materials:				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Material:	Polycarbonat			UV Resistenz: UL 508
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Dichtungsmaterial:	EPDM			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Temperatur Bereich:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Zertifikate:
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Fimko
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003
Zubehör:				UL Canada
MP 36/31	Montageplatte			Gost R
FP 36/31	Frontplatte			

CARDMASTER 383x316x134-167

