

# Heizkörperthermostat Classic Model L



## Produkteigenschaften

- Einfache Montage ohne Wasser abzulassen, ohne Eingriff in das Heizungssystem, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Universell einsetzbar, passend für die gängigsten Hersteller
- Passt sich durch adaptive Regelung und zusätzliche, optionale Ventilbegrenzung der Heizkörperdimension an, ein hydraulischer Abgleich am Heizkörper ist nicht nötig
- Frostschutz-Automatik und Temperatursturzerkennung
- Ventilschutz-Funktion: Automatischer Verkalkungsschutz durch regelmäßige Ventilfehrt
- Individuelle Einstellungen für jeden Wochentag durch frei programmierbare Heiz- und Absenkezeiten
- Boost-Taste für schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers
- Sofort einsatzfähig durch voreingestellte Programmierung
- Intuitive Bedienung
- Individuelle Anpassung an die persönlichen Lebensgewohnheiten durch 3 frei einstellbare Zeitprogramme (7 Schaltzeiten zur Temperaturumstellung je Tag)
- Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5 °C genau)
- Automatisches Absenken der Temperatur beim Lüften (Fenster-Auf-Erkennung)
- Manipulationssicher durch Kindersicherung/ Bediensperre

## Technische Daten

Spannungsversorgung:	3 V
Maximale Stromaufnahme:	100 mA
Batterien:	2 x LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer:	ca. 3 Jahre (3 Heizzyklen)
Display:	LC-Display
Gewindeanschluss:	M30 x 1,5 (z.B. für Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop Typ A und Typ AV6, Schlösser, Comap D 805, Valf, Watts, Danfoss RA, RAV und RAVL mit Adapter)
Abmessungen (B x H x T):	58 x 71,5 x 90 mm
Gewicht:	126,5 g

## Logistische Daten

Artikelnummer:	103740
EAN-Code:	4047976037407
Kurzbezeichnung:	CC-RT-O-CnL-W-R5
Verpackungseinheit:	48
Maße Verpackung:	110 x 110 x 75 mm
Gesamtgewicht:	268,5 g
Zolltarifnummer:	90321020

## Lieferumfang

Bedienungsanleitung in D, GB, F und NL
2 x Mignon-Batterien/LR6/AA
3 Adapter für Danfoss-Ventile (RA, RAV, RAVL)
Montagematerial (1 x Schraube, 1 x Gewindemutter)

