


Specification / Spezifikation

Model-No / Modell Nr.	CD04329V12BHWER
Dimension Roller / Abmessungen Walze	Ø 43 x 300 mm
Rated Voltage / Nennspannung	12VDC
Operating Voltage / Arbeitsspannung	8,0 ~ 15,0 VDC
Rated Current / Nennstrom	0,70 A +/- 18%
Power / Leistung	8,4 W
Rotating Speed / Umdrehungen	2.800 rpm +/- 10%
Airflow / Luftdurchsatz	170 m ³ /h
Static Pressure / Statischer Druck	1,9 mm H ₂ O
Noise Level / Geräusch	45 dBA
Weight / Gewicht	530 g
Material / Material	Aluminium
Bearing / Lager	Ball Bearing / Kugellager
Connection / Anschluss	2 wire / 2 Anschlusslitzen red/rot (+) / black/schwarz (-)



Safety Approvals / Prüfzeichen



Irrtum und Druckfehler vorbehalten / Errors and Omissions excepted