



Artikel Details

Top Leuchtdesign für den Garten- und Eingangsbereich.

Langlebige LED Beleuchtung mit großer Lichtausbeute bei nur 3 W Leistung. Stabile Aluminiumausführung anthrazit eloxiert für Bodenmontage.

Technische Daten:

- Betriebsspannungsbereich: 220 - 240 V/ 50 Hz
- Schutzklasse I
- Schutzart: IP 44
- LED Leistung: 3 W
- Leuchtmittel: 32 LED's, 5 mm
- Max. Lichtstrom: 150 lm
- Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
- Lebensdauer LED: > 30 000 Std
- Abmessungen (L x B x H): 85 x 43 x 600 mm
- Gewicht: 1120 g