



DATENBLATT	53111407
SKINTOP® ST-HF-M / STR-HF-M	gültig ab : 30.09.2010

Bei der SKINTOP® ST-HF-M/ STR-HF-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus halogenfreiem, flammwidrigem Material. Sie eignet sich besonders für den universellen Einsatz in Objekten, bei denen der Personenschutz im Vordergrund steht, wie z.B. Büro- und öffentliche Gebäude, U- Bahnen, Tunnelbauten, Belüftungsanlagen, genauso wie in Objekten mit hohem Sachwertschutz.



Einzelteile :

Zwischenstutzen mit Lamellenkorb:	Formstoff auf Polyamidbasis, halogenfrei V0 (nach UL 94)
Hutmutter :	Formstoff auf Polyamidbasis, halogenfrei V0 (nach UL 94)
Dichteinsatz für den Lamellenkorb :	Spezial Elastomer halogenfrei, flammwidrig
O- Ring :	Spezial Elastomer halogenfrei, flammwidrig

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:	M 12x1,5 bis M 63x1,5 nach DIN 60423 Tab 1
Funktionsgewinde:	Mehrgang - Trapezgewinde
Schutzart:	IP 68 - 5 bar/30min nach EN 60 529
Zugentlastung:	Kat. A nach EN 50262
Temperaturbereich:	- 20° C bis + 100° C
Typausführung:	ST-HF-M = Standard ; STR-HF-M = Mit Reduzierungsdichteinsatz
Farbe :	RAL 7035

Zulassungen:



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Schmid	Dokument: DB53111407_3DE	Blatt 1 von 1
--	--------------------------	---------------