

TVAC40440

RG6 Videokabel 150 m

Mit dem RG6 Videokabel verbinden Sie einzelne Komponenten miteinander und sorgen für eine gute Übertragung der Daten. Der Kabelwiderstand beträgt 75 Ohm.



Produktbesonderheiten:

- Für Reichweiten von bis zu 150 m bei der Verwendung mit HD-SDI Kameras
 - Länge: 150 m
-

Überreicht durch:

Logo



ABUS-TEST
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
+49 (8207) 959900

TVAC40440

RG6 Videokabel 150 m

Technische Daten

| | |
|--------------------|--------------|
| Kabelart | RG6 |
| Anwendungsbereich | Innenbereich |
| Impedanz | 75 Ohm |
| Isolierung | 4,8 mm |
| Außendurchmesser | 6,8 mm |
| Betriebstemperatur | -10° – 50° C |

Überreicht durch:

Logo



ABUS-TEST
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
+49 (8207) 959900