



## Verdrahtungskanal 60060,grau

Verdrahtungskanal,bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

BA66006007030B

### Technische Merkmale

Werkstoff	PVC
Kanalhöhe	64 mm
Kanalbreite	67 mm
Länge	2000 mm
Farbe	grau
RAL Farbe Nummer (ähnlich)	7030
Bodenlochungen	DIN 43659
Lichter Querschnitt	3953 mm <sup>2</sup>
reicht für n-Drähte z.B. Ho7Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup>	193
Reicht für n-Drähte z.B. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup>	139
Reicht für n-Drähte z.B. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup>	100