



Verdrahtungskanal 60080, grau

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

BA66008007030B

Technische Merkmale

Werkstoff	PVC
Kanalhöhe	64 mm
Kanalbreite	88 mm
Länge	2000 mm
Farbe	grau
RAL Farbe Nummer (ähnlich)	7030
Bodenlochungen	DIN 43659
Lichter Querschnitt	5192 mm ²
reicht für n-Drähte z.B. Ho7Y-U/R/K 1 mm ²	252
Reicht für n-Drähte z.B. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm ²	182
Reicht für n-Drähte z.B. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm ²	130