



Verdrahtungskanal 60100, grau

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

BA66010007030B

Technische Merkmale

Werkstoff	PVC
Kanalhöhe	65 mm
Kanalbreite	108 mm
Länge	2000 mm
Farbe	grau
RAL Farbe Nummer (ähnlich)	7030
Bodenlochungen	DIN 43659
Lichter Querschnitt	6480 mm ²
reicht für n-Drähte z.B. Ho7Y-U/R/K 1 mm ²	319
Reicht für n-Drähte z.B. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm ²	229
Reicht für n-Drähte z.B. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm ²	164