

- mit Beschriftungsfeld
- großer Anschlussraum
- IP54, 230 V AC, mit Steckanschluss und selbstdichtenden Weichmembraneinführungen

ArtikelNr	Artikelbezeichnung	EAN	VE		Produktgröße	Gewicht	Verpackungsdaten
102447	AP-FR Aus- und Wechselschalter IP54, grau/hellgrau	4040267024476	10		7,5 x 8,5 x 5,8 cm	138 gr	1,46 kg 30 x 15,5 x 10 cm
102453	AP-FR Kreuzschalter IP54, grau/hellgrau	4040267024537	10		7,5 x 8,5 x 5,8 cm	140gr	1,46 kg 30 x 15,5 x 10 cm
102445	AP-FR Serienschalter IP54, grau/hellgrau	4040267024452	10		7,5 x 9 x 6 cm	142 gr	1,5 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
102443	AP-FR Taster IP54, grau/hellgrau	4040267024438	10		7,5 x 9 x 6 cm	137 gr	1,48 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
102449	AP-FR Taster beleuchtet IP54, grau/hellgrau	4040267024490	10		7,5 x 9 x 6 cm	139 gr	1,5 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
102450	AP-FR Kontroll-Wechselschalter IP54, grau/hellgrau	4040267024506	10		7,5 x 9 x 5,8 cm	141 gr	1,5 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
102451	AP-FR Heizungsnotschalter IP54, grau/hellgrau	4040267024513	10		7,5 x 9 x 5,8 cm	142 gr	1,53 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
102435	AP-FR Steckdose 1-fach IP54 (im geschlossenen Zustand), grau/hellgrau	4040267024353	10		7,5 x 9 x 5,4 cm	132 gr	1,43 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
102439	AP-FR Steckdose 2-fach waagrecht IP54 (im geschlossenen Zustand), grau/hellgrau	4040267024391	5		14 x 8,5 x 5,4 cm	241 gr	1,3 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
102437	AP-FR Steckdose 2-fach senkrecht IP54 (im geschlossenen Zustand), grau/hellgrau	4040267024377	5		7,5 x 18 x 5,4 cm	266 gr	1,41 kg 30 x 18 x 8 cm

- mit Beschriftungsfeld
- großer Anschlussraum
- IP54, 230 V AC, mit Steckanschluss und selbstdichtenden Weichmembraneinführungen

ArtikelNr	Artikelbezeichnung	EAN	VE		Produktgröße	Gewicht	Verpackungsdaten
102452	AP-FR Steckdose 1-fach mit Schloss IP42, grau/hellgrau	4040267024520	10		7,5 x 9 x 6 cm	166 gr	1,75 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
103391	AP-FR Steckdose 1-fach, abschließbar, Schließung 01, IP42 (Schloss-Nr. 806), grau/hellgrau	4040267033911	10		7,5 x 9 x 6 cm	166 gr	1,75 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
103392	AP-FR Steckdose 1-fach, abschließbar, Schließung 02, IP42 (Schloss-Nr. 807), grau/hellgrau	4040267033928	10		7,5 x 9 x 6 cm	166 gr	1,75 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
103393	AP-FR Steckdose 1-fach, abschließbar, Schließung 03, IP42 (Schloss-Nr. 808), grau/hellgrau	4040267033935	10		7,5 x 9 x 6 cm	166 gr	1,75 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
103394	AP-FR Steckdose 1-fach, abschließbar, Schließung 04, IP42 (Schloss-Nr. 809), grau/hellgrau	4040267033942	10		7,5 x 9 x 6 cm	166 gr	1,75 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
103395	AP-FR Steckdose 1-fach, abschließbar, Schließung 05, IP42 (Schloss-Nr. 810), grau/hellgrau	4040267033959	10		7,5 x 9 x 6 cm	166 gr	1,75 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
103396	AP-FR Steckdose 1-fach, abschließbar, Schließung 06, IP42 (Schloss-Nr. 811), grau/hellgrau	4040267033966	10		7,5 x 9 x 6 cm	166 gr	1,75 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
103397	AP-FR Steckdose 1-fach, abschließbar, Schließung 07, IP42 (Schloss-Nr. 812), grau/hellgrau	4040267033973	10		7,5 x 9 x 6 cm	166 gr	1,75 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
103398	AP-FR Steckdose 1-fach, abschließbar, Schließung 08, IP42 (Schloss-Nr. 813), grau/hellgrau	4040267033980	10		7,5 x 9 x 6 cm	166 gr	1,75 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
103399	AP-FR Steckdose 1-fach, abschließbar, Schließung 09, IP42 (Schloss-Nr. 814), grau/hellgrau	4040267033997	10		7,5 x 9 x 6 cm	166 gr	1,75 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm
103400	AP-FR Steckdose 1-fach, abschließbar, Schließung 10, IP42 (Schloss-Nr. 815), grau/hellgrau	4040267034000	10		7,5 x 9 x 6 cm	166 gr	1,75 kg 30 x 15,5 x 9,5 cm

- mit Beschriftungsfeld
- großer Anschlussraum
- IP54, 230 V AC, mit Steckanschluss und selbstdichtenden Weichmembraneinführungen

ArtikelNr	Artikelbezeichnung	EAN	VE		Produktgröße	Gewicht	Verpackungsdaten
102441	AP-FR Kombination Wechselschalter/Steckdose senkrecht, IP54 (im geschlossenem Zustand) grau/hellgrau	4040267024414	5		7,5 x 18 x 5,4 cm	262 gr	1,4 kg 30 x 18 x 8 cm
102467	AP-FR Verbindungsstutzen, grau	4040267024674	100		3 x 3,8 x 1,4 cm	11 gr	lose frei wählbar
103521	AP-FR Glimmlampe für Beleuchtung	4040267035212	10		12 x 1 x 0,5 cm	1,7 gr	22 gr 16,5 x 10 x 1 cm

Alle angebotenen Preise verstehen sich rein netto per Stück, zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind gültig bis auf Widerruf.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.