



Gartensteckdose Stein mit 4 SCHUKO-Steckdosen

mit 3 Meter Kabel GL40

Hauptmaterial	Kunststoff
Maximale Wattzahl	3500 W
Kabellänge	3 m
IP-Bewertung	IP44



Logistische Daten - Intrastat Code: 85444290

Verpackung: Länge x Breite x Höhe (cm): 22,90 x 22,20 x 17,50 | EAN-nummer: 8711658371863 | Brutto Gewicht (kg): 3,06 | Netto gewicht (kg): 2,82

Verpackungseinheit: Länge x Breite x Höhe (cm): 47,40 x 25,00 x 20,00 | EAN-nummer: 8711658374369 | Brutto Gewicht (kg): 6,79

Stückzahlen: Verpackungseinheit : 2 | Auf Palette: 112 | Höhe auf PaLETTE x Tiefe auf PaLETTE: 7 x 8 | Container 20 / Container 40' / Container HQ: 2656 / 5502 / 6450