

Datenblatt

620713



Artikeldaten

EAN: 4007123053926
Artnr: 1184830
Ihre Artnr: 620713

Katalog: Hauptkatalog 2013
Seite: 124

Verpackung, außen Maße

VPE: 1

Technische Daten

Maße (H/B/T): 37.00/29.50/20.00 cm
Gew. B/N: 7.620/7.610 Kg
Ursprung: K

Preise/Listungsdaten

Ihr VK-Preis: EUR
Menge

Einzelpreis: EUR

Garant Bretec-R 290 50m H05RR-F3G1.5 Duo-S-System,Stecker u.Kuppl. <IP44>

Garant G Bretec IP 44 Gartenkabeltrommel

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.

Mit Bretec Drehkontakt-Technik für rationelles Arbeiten.

Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung.

Trommelkörper aus Spezial- kunststoff auf verzinktem Tragegestell.

Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Ideal zum Rasenmähen, Heckenschneiden usw.

Im Display-Karton mit verkaufs- fördernder Auslobung.

50 m Gummikabel, H05RR-F 3G1,5, Kabelqualität: Gummi,

Kabelfarbe: Rot, Trommel-Ø: 290 mm.

Ursprungsland: Federal Republic of Germany

Statistische Warennr.: 85444290

Datenblatt

Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:

Datum:
Kd-Nr.:
Liefertermin:

URSPRUNGSERKLÄRUNG

*E=Ursprungsware, Europäische Gemeinschaft
F=Ursprungsware, Angabe des Ursprungslandes
K=Keine Ursprungsware*

*Zahlbar innerhalb 7 Tage, 4 % Skonto,
innerhalb 30 Tage rein netto!*

*Die Lieferung erfolgt Frei Haus
inclusive Verpackung.*

*Sollten Sie von unserem Angebot Gebrauch machen, sprechen
Sie bitte die Lieferzeit mit uns ab, da nicht grundsätzlich
gewährleistet ist, dass die gewünschten Mengen
sofort lieferbar sind.*