

Gebrauchsanweisung **VARIO-SCHUTZ**

33644

Lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines unserer Qualitätsprodukte

Sie halten mit diesem Produkt einen Schädlingsvertreiber der **neuen Generation in der Hand.**

Mit der hochwertigen Elektronik ist es uns gelungen, mit einem einzigen Gerät eine große Anzahl von lästigen Schädlingen, ohne den Einsatz von chemischen Stoffen zu vertreiben. Design und Wirkungsweise sind auf dem neuesten Stand der Technik. Um Schäden durch nicht ordnungsgemäßen Gebrauch zu vermeiden, ist die Gebrauchsanweisung zu beachten und aufzubewahren.

Wichtiger Hinweis:

1. Gerät nur an Wechselstrom 115 - 230 Volt anschließen
(Das Gerät ist für jeden Wert des angegebenen Bereichs geeignet)
2. Vor Inbetriebnahme das Gerät auf einwandfreien Zustand kontrollieren
Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
3. Gerät nicht in Wasserläuchen, nicht im Freien und im Aktionsbereich von Meinkindern betreiben.
4. Kinder nicht ohne Aufsicht mit Elektrogeräten arbeiten bzw. hantieren lassen.
6. Verpackungsmaterial, wie z.B. Polystyrol, gehören nicht in Kinderhände
6. Verpackungsmaterialien, Folien usw. bitte umweltgerecht entsorgen.

Funktion und Handhabung des Gerätes VARIO-SCHUTZ

Nach dem Einstecken des Gerätes in die Steckdose wird ein ultrahoher Ton in der von Ihnen eingestellten Frequenz ausgesendet. Dieser Ton kann leicht hörbar sein, da von Natur aus einige Menschen bestimmte Frequenzen mehr oder weniger hören. Zur Sicherstellung der Funktion ist das Gerät mit einer roten Leuchtdiode versehen, welche bei ordnungsgemäßen Betrieb aufleuchtet

Beachten Sie nachfolgende Punkte für eine einwandfreie Wirkungsweise gegen Schädlinge

1. Frequenzwahl nach Anwendungsweise mittels Wahlschalter am Gerät einstellen

Schalterstellung A : ca. 7.000 Hz, vertreibt Stechmücken und Flöhe
Schalterstellung B : ca. 10.000 Hz, vertreibt Mäuse, Ratten und Hauemücken
Schalterstellung C : ca. 12.000 Hz, vertreibt Marder und Kakerlaken

2. Positionieren Sie das Gerät in einer Steckdose, damit die Schallabstrahlung ungehindert im ganzen Raum erfolgen kann und nicht durch Vorhänge, Decken oder Möbelstücke behindert wird. Hinter dem Gerät bildet sich immer ein toter Winkel wo keine Wirkungsweise erzielt wird.
3. Weiterhin kann es vorkommen-(Insb. im Ausland), daß einzelne Schädlinge nicht vertrieben werden, da diese nicht zu den Gattungen gehören, welche in unserer Region hauptsächlich vorkommen.
4. Die Lebensdauer des Gerätes beträgt bei ständiger Benutzung (24 Std.) ca. fünf Jahre. Danach ist die eingebaute Pflanzschicht verbraucht und die Funktion kann nicht mehr konstant auf einem Niveau gehalten werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung : 115/230 Volt-, 40/60 Hz,
Schutzklasse : II
Schutzart : abgedeckt
Leistungsaufnahme : 0,8 Watt
Wirkungsbereich : ca. 40 m³
Funktionskontrolle : LED

Achten Sie bitte bei Weitergabe des Gerätes darauf, daß andere Personen im Besitz der Gebrauchsanweisung sind.

Das Gerät entspricht den Vorschriften der Europäischen Richtlinien der elektromagnetischen Verträglichkeit (89/336/EWG) und den elektrischen Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG).