

## Steckbare Kleinschaltrelais; DC 12 V; 15 mm Bauhöhe; je 1 Wechsler (1 u)

Artikelnummer: 788-150



Steckbare Kleinschaltrelais; DC 12 V; 15 mm Bauhöhe; je 1 Wechsler (1 u)

### Kennzeichnungen

RoHS ✓  
Compliant

### Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	788-150
GTIN / EAN	4045454303778
Inhalt	1
Verpackungseinheit	1
Kundenartikelnummer	

### Anmerkungen



### Technische Daten


#### Sonstiges

Schaltleistung	4 kVA
Ansprechzeit typ. [ms]	7 [ms]
Lebensdauer mechanisch	> 10 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele
Abfallzeit typ. [ms]	3 [ms]
Max. Schaltspannung	AC 250 V
Max. Schaltleistung (ohmsch)	AC 4 kVA
Nennbetriebsart	100 % ED
Spannungsfestigkeit Kontakt/Spule (AC, 1 min) [kVeff</s>	5 [kVeff]
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min) [kVeff<	1 [kVeff]

<b>Technische Daten</b>	
<i>Eingangsnennspannung (UN)</i>	<i>DC 12 V</i>
<i>Max. Dauerstrom</i>	<i>16 A</i>
<i>Einschaltstrom</i>	<i>30 A</i>
<i>Lebensdauer mechanisch (DC-Spule)</i>	<i>&gt; 30 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele</i>
<i>Schutzart</i>	<i>IP40</i>
<i>Kontaktwerkstoff</i>	<i>AgNi</i>
<i>Gewicht [g]</i>	<i>13.1 [g]</i>
<i>Breite [mm]</i>	<i>12.7 [mm]</i>
<i>Breite [in]</i>	<i>0.5 [in]</i>
<i>Höhe [mm]</i>	<i>15.7 [mm]</i>
<i>Höhe [in]</i>	<i>0.618 [in]</i>
<i>Tiefe [mm]</i>	<i>29 [mm]</i>
<i>Tiefe [in]</i>	<i>1.142 [in]</i>
<i>Zulässige Umgebungstemperatur bei UN</i>	<i>-40 °C ... +85 °C</i>
<i>Brennbarkeit nach UL 94</i>	<i>V0</i>

Bilder & Zeichnungen





#### Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.