

## Funk-Schaltaktor 4-fach, Aufputzmontage

Artikel-Nr.: 76796A0  
**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**



- Spritzwassergeschützter (IP44) und robuster Funk-Schaltaktor, optimal für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen
- 4 unabhängige Schaltkanäle
- Bedienung direkt am Gerät möglich
- Relaiskontakt: Umschalter (4x) potentialfrei
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Signal-LED bestätigt z. B. den Empfang des Funksignals
- Maximale Einschaltdauer einstellbar

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	0,25 W
Schutzart:	IP44
Relais:	4 Wechsler (potentialfreie Kontakte)
Max. Schaltleistung:	1380 W (230 V/50 Hz/6 A) pro Kanal
Lastart:	ohmsche Last
Umgebungstemperatur:	-20 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T):	195 x 55 x 146 mm
Gewicht:	495 g
Funk-Frequenzband:	868,0-868,6 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	76796A0
EAN-Code:	4047976767960
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Sw4-SM-2
Verpackungseinheit:	12
Maße Verpackung:	184 x 281 x 97 mm
Gesamtgewicht:	832,0 g

### LIEFERUMFANG

Funk-Schaltaktor 4-fach, Aufputzmontage  
 Bedienungsanleitung in DE und EN