


Steckbare Kleinschaltrelais; DC 60 V; 15 mm Bauhöhe; je 2 Wechsler (2u)

Artikelnummer: 788-164



Steckbare Kleinschaltrelais; DC 60 V; 15 mm Bauhöhe; je 2 Wechsler (2u)

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------|---------------|
| Lieferant | WAGO |
| Art.-Nr. | 788-164 |
| GTIN / EAN | 4050821867814 |
| Inhalt | 1 |
| Verpackungseinheit | 20 |
| Kundenartikelnummer | |

Anmerkungen



Technische Daten


Sonstiges

| | |
|--|------------------------------------|
| Schaltleistung | 2 kVA |
| Ansprechzeit typ. [ms] | 7 [ms] |
| Lebensdauer mechanisch | > 5 x 10 ⁶ Schaltspiele |
| Abfallzeit typ. [ms] | 3 [ms] |
| Max. Schaltspannung | AC 250 V |
| Max. Schaltleistung (ohmsch) | AC 2 x 2 kVA |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Spannungsfestigkeit Kontakt/Spule (AC, 1 min) [kVeff</s> | 5 [kVeff] |
| Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min) [kVeff< | 1 [kVeff] |

| Technische Daten | |
|---|--|
| <i>Eingangsnennspannung (UN)</i> | <i>DC 60 V</i> |
| <i>Max. Dauerstrom</i> | <i>2 x 8 A</i> |
| <i>Einschaltstrom</i> | <i>15 A</i> |
| <i>Lebensdauer mechanisch (DC-Spule)</i> | <i>> 30 x 10⁶ Schaltspiele</i> |
| <i>Schutzart</i> | <i>IP40</i> |
| <i>Kontaktwerkstoff</i> | <i>AgNi</i> |
| <i>Gewicht [g]</i> | <i>13.6 [g]</i> |
| <i>Breite [mm]</i> | <i>12.7 [mm]</i> |
| <i>Breite [in]</i> | <i>0.5 [in]</i> |
| <i>Höhe [mm]</i> | <i>15.7 [mm]</i> |
| <i>Höhe [in]</i> | <i>0.618 [in]</i> |
| <i>Tiefe [mm]</i> | <i>29 [mm]</i> |
| <i>Tiefe [in]</i> | <i>1.142 [in]</i> |
| <i>Zulässige Umgebungstemperatur bei UN</i> | <i>-40 °C ... +85 °C</i> |
| <i>Brennbarkeit nach UL 94</i> | <i>V0</i> |

Bilder & Zeichnungen





Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.